

# AmphiSilan W NQG Facademaling

Selvrensende facademaling til mineralske overflader.



## Produktbeskrivelse

Anvendelsesformål	Mineralske udendørs overflader.
Egenskaber	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ekstra god modvirkning mod vækst af alger og skimmel</li> <li>■ Selvrensende</li> <li>■ Stor diffusionsåbenhed</li> </ul>
Emballage/emballagestørrelser	2,5 liter 10 liter
Farver	Hvid/Basis 1 Basis 3 Indgår i toningssystem. Tonedede farver: Anvend altid maling med samme batch-nr på sammenhængende overflader for at undgå farveforskelle.
Glansgrad	3, helmat
Opbevaring	Frostfrit
Tekniske data	Bindemiddel: Polysiloxane emulsion
Bemærk	VOC: EU-grænseværdi for dette produkt (Kat A/a): 40 g/l (2010). Dette produkt indeholder max 40 g/l VOC.

## Bearbejdning

Klargøring af underlag	<p>Til maling af velforankrede, tidligere malede facader og konstruktioner af beton, letbeton, velbundet puds, fibercementplader m.m</p> <p>Før der males, skal overfladerne være tørre, faste og grundigt rengjorte for snavs og fedt. Sugende og vævede overflader grundes med AmphiSilan Djupgrund LF.</p> <p>Overflader med små revner og reparationsrevner kan behandles med AmphiSilan Compact før slutmalingen.</p> <p>AmphiSilan W NQG Facademaling kan fortyndes op til 5 % med vand ved mellem- og slutstrygning. Fortyndingsgrad bestemmes efter prøvestrygning.</p>
------------------------	---



	AmphiSilan facademaling skal ikke anvendes på horisontale overflader som udsættes for høj vandbelastning.
Fortynding	Vand
Dækkæevne	6 m <sup>2</sup> /liter Forbruget af maling er beregnet på jævne, ikke-sugende overflader og kan variere afhængigt af arbejdsmetode.
Betingelser for påføring	Arbejdstemperatur min. +10 °C for overflader, materiale og omgivende luft.
Tørring/tørretid	Støvtør: 2 timer Kan overmales efter: 12 timer Gennemtørret: flere døgn (værdierne gælder ved +23 °C, RF 50%)
Værktøjer	Påføres med pensel, rulle eller sprøjte. Ved sprøjtning anbefaler vi i første omgang AmphiSilan W NQG Nespri-TEC, en kvalitet der er perfekt tilpasset til sprøjtning.  <b>Anbefalede sprøjteindstillinger for airless-sprøjte:</b> Mundstykke: 0,021-0,026 Sprøjtetryk: 150-180 bar Sprøjtevinkel: Valgfri Fortynding: Vand  <b>Anbefalede sprøjteindstillinger for Nespri-TEC:</b> Mundstykke: Wagner grønne dobbelt mundstykke 0,015-0,019 Sprøjtetryk: 150-180 bar Sprøjtevinkel: Valgfri Fortynding: Vand
Rengøring af værktøj	Vand
Bemærk	Ovenstående data gælder hvid maling. For farver kan de angivne værdier variere.

## Bemærkninger

Rengøring og desinfektion	Aftør værktøjet grundigt, før det rengøres i vand.
Bortskaffelse	Flydende malingrester skal ikke hældes i afløbet, men indleveres på den lokale miljøstation. Luk dunken grundigt efter brug. Dunke, der er grundigt tømte, indleveres til genbrugsstationen.